

ORDER REVO

機械室レス
オーダー対応型エレベーター


Experience the exceptional

OTIS



建物性能を高め、 建築デザインを高める 機械室レスオーダー対応エレベーター

最先端の技術を駆使して開発した最新のエレベーター。省スペース制御盤、小型ギヤレス巻上機の採用により、エレベーター機器をすべて昇降路内に収納。塔屋が不要でスペースが節約できるだけでなく、建物の景観、工期短縮、設計の自由度などさまざまなメリットをもたらします。



省スペース制御盤

これまでのロープ式に比べ、容積で約 1/3（当社比）にまで小型化。画期的な省スペース化により昇降路スペースにすべてのエレベーター機器を納めました。



静かで効率の良い小型ギヤレス巻上機

減速歯車を用いない小型ギヤレス巻上機を採用。低騒音化と高効率化を同時に実現しました。また巻上機をピット部に設置することで、昇降路上部への重量物設置が不要になるため、地震時などに建物にかかる荷重も軽減できます。



塔屋不要で設計の自由度が広がります。

タテ動線位置の自由度が向上します。

必要なスペースは昇降路だけです。タテ動線の位置が決めやすくなりました。

屋根のデザイン性が向上します。

屋上に機械室が無いので屋上へ通じる階段の設置が必要ありません。自由な形状のデザインが可能になります。

高さ制限等の法規制クリアが容易になります。

塔屋が無いので北側斜線や日影規制等の高さ制限の問題を、容易にクリアすることが可能です。





省エネルギーをもたらす PM（永久磁石）同期電動機

永久磁石を使用した PM モーターは、一般的な誘導電動機と異なり、トルクを発生させる時の励磁電流が不要なため、効率が良く、制御性に優れ、小型化が可能です。高性能制御と PM モーターとの最適な組み合わせにより、優れた乗り心地とランニングコストの低減を実現しました。

オフィス・ホテル向け

大量輸送に最適な 2 枚戸中央開きタイプで利用者に乗降時のストレスを感じさせません
ピーク時の交通需要に対応できるように、乗客の乗降時間を削減する必要があります。
また、乗降をスムーズにできるように、かごの間口寸法、扉寸法も大きくする事をお勧め
します。かご定員数を大きくするとかご床面積が大きくなることから、縦・横のバランス的
に天井が低く感じられますので天井高さを上げる事をお勧めします。

+ プランイメージ



8台対面配置

- 2枚戸中央開きタイプは下記に対応します。
- ・定員：17人乗～24人乗
 - ・かご間口寸法：1800mm～2150mm
 - ・かご天井高さ：2300mm・2500mm
 - ・扉寸法：1000mm～1200mm
 - ・扉高さ：2100mm・2300mm



+ コーディネート例



天井	OPZ-111	有償付加仕様
かごドア フェーシャ がごパネル	ストーングレー（PF-84）	
床	ゼブラブラック（FF-113）	
幅木	ステンレスヘアライン仕上	
操作盤	スイングリターン式	有償付加仕様
	ドットマトリックスタイプ 標準ボタン（抗菌仕様）	
鏡	背面中央パネルステンレス鏡面	有償付加仕様
天井高さ	2500mm	有償付加仕様
出入口高さ	2300mm	有償付加仕様



天井	OPZ-112	有償付加仕様
かごドア フェーシャ がごパネル	ライトグレー（PF-82）	
床	グレー（FF-114）	
幅木	ステンレスヘアライン仕上	
操作盤	スイングリターン式	有償付加仕様
	ドットマトリックスタイプ ステンレス丸型ボタン	有償付加仕様
鏡	背面中央パネルステンレス鏡面	有償付加仕様
手すり	1 段 3 方向パイプ型	有償付加仕様
天井高さ	2500mm	有償付加仕様
出入口高さ	2300mm	有償付加仕様




三方枠	大枠ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
乗場扉	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
幕板	ステンレスヘアライン仕上 幕板・扉面一	有償付加仕様
乗場ボタン プレート	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
乗場ボタン	ステンレス丸型ボタン	有償付加仕様
ランタン	アクリル特注品	有償付加仕様
車椅子用 乗場ボタン	付	有償付加仕様
出入口高さ	2300mm	有償付加仕様

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

ショッピングセンター等の商業施設向け

4 枚戸中央開きタイプでカートとの乗降が楽になりベビーカー利用者の利便性も向上。ショッピングカートや車いす、ベビーカーなどが十分に入る間口寸法・奥行寸法が必要になります。また、乗降もスムーズにできるように、扉間口寸法を大きくする事をお勧めします。かご内も車いす専用操作盤や手すり、鏡、荷摺りなど、子どもやお年寄りなど、どなたでも利用しやすい仕様にする事をお勧めします。

+ プランイメージ



2台並列配置



3台並列配置

- 4枚戸中央開きタイプは下記に対応します。
- ・定員：17人乗～24人乗
 - ・かご間口寸法：1800mm～2150mm
 - ・かご天井高さ：2300mm・2500mm
 - ・扉寸法：1250mm～1800mm※
 - ・扉高さ：2100mm・2300mm
- ※1500mmを超えた場合、操作盤は側壁設置になります。

+ コーディネート例



天井	OPX-111	有償付加仕様
かごドア フェーシャ がごパネル	ラインウッド（PF-85）	
床	ブラウン（FF-115）	
幅木	ステンレスヘアライン仕上	
操作盤	独立型 ドットマトリックスタイプ 標準ボタン	
副操作盤	付	有償付加仕様
車いす仕様	付	有償付加仕様
荷摺り	付	有償付加仕様
天井高さ	2300mm	
出入口高さ	2100mm	



天井	OPX-112	有償付加仕様
かごドア フェーシャ がごパネル	サテンブラック（PF-88）	
床	グレー（FF-114）	
幅木	ステンレスヘアライン仕上	
操作盤	独立型 ドットマトリックスタイプ 大型ボタン	有償付加仕様
車いす仕様	付	有償付加仕様
荷摺り	付	有償付加仕様
戸当目地	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
天井高さ	2300mm	
出入口高さ	2100mm	



三方枠	大枠ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
乗場扉	ホワイトクリーム（EF-60）	
幕板	ホワイトクリーム（EF-60）	
乗場ボタン プレート	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
乗場ボタン	標準ボタン（抗菌仕様）	
インジケーター	ドットマトリックスタイプ インジケーター分離設置 （幕板組込）	有償付加仕様
車椅子用 乗場ボタン	付	有償付加仕様


・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

医療・福祉施設向け

2 枚戸片開きタイプで昇降路スペースを有効活用、前後出入口も選択可能で車いすやストレッチャーにも対応します。医師や看護師・見舞客などと、車いすやストレッチャー使用の患者、そして給食、医療器具などの物品の運搬が必要になる医療機関や福祉施設では、十分な奥行寸法が確保できることが必要になります。また、前後出入口にも対応できるので平面計画上、動線も確保しやすいメリットがあります。

+ プランイメージ

※前後出入口仕様の場合はかご奥行寸法 2000 mm 以上必要です。



2台並列配置



3台並列配置

2枚戸中央片開きタイプは下記に対応します。

- ・定員：17人乗～24人乗
- ・かご間口寸法：1300mm～1900mm
- ・かご天井高さ：2300mm～2500mm
- ・扉寸法：1000mm～1200mm
- ・扉高さ：2100mm～2300mm


+ コーディネート例



天井	OSS-101
かごドア フェーシャ がごパネル	グレー（PF-83）
床	クラシックサンド（FF-110）
幅木	ステンレスヘアライン仕上
操作盤	独立型
	ドットマトリックスタイプ 標準ボタン（抗菌仕様）
天井高さ	2300mm
出入口高さ	2100mm



天井	OSX-111	有償付加仕様
かごドア フェーシャ がごパネル	オークウッド（PF-86）	
床	ゼブラブラック（FF-113）	
幅木	ステンレスヘアライン仕上	
操作盤	独立型	
	ドットマトリックスタイプ 標準ボタン（抗菌仕様）	
車いす仕様	付	有償付加仕様
荷摺り	付	有償付加仕様
天井高さ	2300mm	
出入口高さ	2100mm	



三方枠	大枠ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
乗場扉	ダークグレー（EF-58）	
幕板	ダークグレー（EF-58）	
乗場ボタン プレート	ステンレスヘアライン仕上	有償付加仕様
乗場ボタン	標準ボタン（抗菌仕様）	
インジケーター	ドットマトリックスタイプ	
車椅子用 乗場ボタン	付	有償付加仕様

・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

かご内デザインバリエーション

天井

Standard



OPS-101 ドーム型（基本仕様）




OSS-101 ドーム型（基本仕様）

Super deluxe

有償付加仕様




OPZ-111 ドットポイント 9 分割



OPZ-112 スクリーンシェード 4 分割

Deluxe

有償付加仕様



OPX-111 アルミレーパー 4 分割



OPX-112 アルミレーパー 9 分割



OSX-111 アルミレーパー 8 分割

かごドア・フェーシャ・かごパネル（化粧鋼板）

※天井高さ 2500mm の場合は化粧鋼板は対応しておりません。その他の材質をお選びください。



ホワイト (PF-81)



ライトグレー (PF-82)



グレー (PF-83)



ストーングレー (PF-84)




ラインウッド (PF-85)



オークウッド (PF-86)



ダークウッド (PF-87)



サテンブラック (PF-88)

操作盤

①



②



③



④



⑤



No.	かご内操作盤	インジケータタイプ	プレートタイプ	ボタンタイプ
①	独立型	ドットマトリックス	アルミステンレス調仕上	標準ボタン
②	独立型	液晶 有償付加仕様	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	大型ボタン 有償付加仕様
③	スイングリターン式 有償付加仕様	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	ステンレス丸型ボタン ※1 有償付加仕様
④	よこ型 ※ 2 有償付加仕様	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	標準ボタン
⑤	よこ型 ※ 2 有償付加仕様	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	ステンレス丸型ボタン ※1 有償付加仕様

ボタン



標準ボタン
(抗菌仕様)



ステンレス丸型ボタン ※ 1
有償付加仕様



角型ボタン ※ 1
有償付加仕様



大型ボタン ※ 1
有償付加仕様

かご床タイル（ビニルタイル 厚さ：2mm）



クラシックサンド (FF-110)



グレー (FF-114)



ブラウン (FF-115)



ゼブラブラック (FF-113)

※1 プレート素材はステンレスヘアライン仕上になります。
※2 車いす仕様の場合は身障者国際シンボルマークが付きます。
・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

乗場デザインバリエーション

乗場操作盤



乗場操作盤	No.	インジケータータイプ	プレートタイプ	ボタンタイプ
インジケータ－ 一体型	①	ドットマトリックス	ステンレスシートヘアライン仕上	標準ボタン
	②	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	角型ボタン 有償付加仕様
	③	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	大型ボタン 有償付加仕様
車いす用一体型 有償付加仕様	④	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	標準ボタン
	⑤	ドットマトリックス	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	角型ボタン 有償付加仕様
インジケータ－ 分離型 有償付加仕様	⑥	－	ステンレスシートヘアライン仕上	標準ボタン
	⑦	－	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	角型ボタン 有償付加仕様
	⑧	－	ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	大型ボタン 有償付加仕様

独立インジケータ－ 有償付加仕様



No.	インジケータータイプ	プレートタイプ
①	ドットマトリックスタイプ（分離設置 横型）	ステンレスヘアライン仕上
②	ドットマトリックスタイプ（幕板組込）	－
③	ドットマトリックスタイプ（分離設置 タテ型）	ステンレスヘアライン仕上
④	液晶タイプ 分離設置のみ	ステンレスヘアライン仕上
⑤	液晶タイプ 分離設置のみ	ステンレスヘアライン仕上

鋼板塗装色（メラミン焼付塗装）



コーディネート例



	コーディネート例①	コーディネート例②	コーディネート例③
三方枠	小枠：パウダーグレー（EF-61）	大枠幕板付：ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様	大枠：ステンレスヘアライン仕上 有償付加仕様
乗場ドア	パウダーグレー（EF-61）	ダークブラウン（EF-63）	ダークネイビー（EF-64）
乗場ボタン	標準ボタン（抗菌仕様）	標準ボタン（抗菌仕様）	標準ボタン（抗菌仕様）
インジケータ－	ドットマトリックスタイプ	ドットマトリックスタイプ	ドットマトリックスタイプ
その他	－	インジケータ－分離設置（幕板組込） 有償付加仕様	車いす専用ボタン付 有償付加仕様

※ 車いす仕様の場合は身障者国際シンボルマークが付きます。
・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。（当社比）

仕様一覧

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様 –印は対応不可

項 目		
運転方式	方向性乗合全自動方式	○
	2 台群乗合全自動方式	●
	3 台群乗合全自動方式	●
	4 台群乗合全自動方式	●
	5 ～ 8 台群乗合全自動方式	●
	群管理方式（AI ファジー制御、相対システム割当制御機能、分散待機機能）	●
	非常用エレベーターとの連動運転	●
	運転手付運転機能（アテンダント）	●
	専用運転機能（インディペンデント）	●
	即時到着予報機能 ※群管理方式の場合のみ対応可能	●
防災機能	地震管制運転（リスタート機能付）2 段設定	○
	地震感知器 P 波センサー + S 波センサー（普通級）	○
	地震管制運転（リスタート機能付）3 段設定 ※急行ゾーンがある場合などには必要になります。	●
	地震感知器 S 波センサー（精密級）	●
	緊急地震速報連動運転 ※速報信号接点の支給が必要になります	●
	長尺物振れ管制運転 ※高さ 120m を超える建築物に設置されるエレベーターで昇降路全高が 60m を超える場合は必要になります。	–
	停電時自動着床装置 ※急行ゾーンがある場合は別途容量の確認が必要になります。	●
	火災管制運転	●
	接点連動 キースイッチ（手動・自動、入・切）	●
	自家発管制運転	●
	ビット冠水管制運転	○
	煙感知器点検口用スイッチ	○
	戸開走行保護装置（UCMP）	○
安全機能	故障時最寄階自動着床機能	○
	ネクストランディング機能	○
	定員超過防止機能	○
	リレベル走行機能	○
	ドア繰り返し開閉運転機能（戸閉不具合保護・戸開不具合保護）	○
	ドア片側セーフティシュー（機械式）ノンリトラクタブル	○
	ドア片側セーフティシュー（機械式）セミリトラクタブル	●
	ドア両側セーフティシュー（機械式）	●
	光電式ドアセンサー（2 ビーム）	●
	多光軸ドアセンサー	●
	ハンドタッチドアセンサー	●
	煙感知器点検口用スイッチ	○
	ロープのび検出器	○
	同時通話方式インターホン	○
防災機能	防犯運転	●
	かご呼び優先 各階強制停止	●
	インターホン連動ブザー	●
	3 分タイマー ※連動ブザーリセット用	●
	特定階サービス切離し機能	●
	接点連動 キースイッチ	●
	暗証コード式パーソナル運転 ※設定数は 3 か所まで	●
	あばれ検知装置 ※防犯カメラが必要になります。	●
	防犯カメラ	●
	防犯カメラ録画機能付（メモリーカード）	●
	防犯モニター	●
	録画装置（ハードディスク録画装置）	●

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様

項 目		
便利機能	出勤時サービス	●
	退勤時サービス	●
	ドア開閉時間自動調整機能	○
	特定階ドアタイム延長機能（最大階床 2 か所）	●
	開延長ボタン	●
	自動休止スケジュール運転	●
	かご内照明 / ファン自動休止機能	○
	いたずら呼び自動取消機能	○
	満員通過機能	●
	出発基準階切替機能	●
	ホームランディング ※単独運転の場合のみ	●
	反転時かご呼び自動取消機能	○
	スクロールメッセージ表示機能（乗場）※インジケーターがドットマトリックスのみ	○
保守機能	かご呼び優先機能	●
	パーキングスイッチ	●
	遠隔監視、遠隔点検、遠隔救出システム用インターフェイス	○
福祉機能	遠隔地震時自動診断・復旧システム用インターフェイス	○
	車いす仕様（制御、操作盤（正・副）、乗場専用ボタン、手すり 2 方向、鏡）	●
	視覚障がい者仕様（音声合成アナウンス、点字板）	●
	聴覚障がい者仕様	○
	音声合成アナウンス	○
	到着チャイム	●
	乗場設置 かご上設置	●
	乗場ボタン発音機能 ※フェイスプレートはステンレスシート仕上、アルミステンレス調仕上は対応できません。	●
	カーボタン発音機能	●
	簡易型	●
管理機能	監視盤	●
	壁掛型 ※箱体は別途 自立型	●
その他	故障接点	●
	無電圧 A 接点出力 インターホン接点	●
	前後出入口対応 ※かご奥行寸法 2000 mm 以上が必要です。	●
	人荷共用対応	●
	高調波対策	●
	ACL 絶縁トランス	●
	かご上スピーカー	●
	保護幕	●
	マグネット式 フック式	●
	床マット	●
	中間ビーム	●

仕様一覧

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様

項 目				
かご意匠	天井	スタンダード（OPS-101、OSS-101）		○
		デラックス（OPX-111・112、OSX-111）		●
		スーパーデラックス（OPZ-111・112）※天井高さは 2500 mmのみ		●
		天井高さ 2500mm 対応		●
	扉・側壁・フェーシャ	化粧銅板 ※天井高さ 2300mm のみ		○
		銅板塗装仕上（指定色）※標準は 7 分ツヤ		●
		銅板化粧シート貼仕上		●
		ステンレスヘアライン仕上		●
	袖壁	ステンレスヘアライン仕上		●
		ステンレスバイブレーション仕上		●
	幅木	ステンレスヘアライン仕上		○
		ステンレスバイブレーション仕上		●
	床	ビニルタイル（2 mm厚）		○
		ラバータイル（6mm 厚）		●
床落し込み（33mm）※大理石貼仕上などの場合		●		
敷居	硬質アルミ		○	
	ステンレスヘアライン仕上		●	
手すり（1 段 2 方向）	ステンレスヘアライン仕上		●	
	荷摺	高さ 300mm	ステンレスヘアライン仕上	●
高さ 1000mm		ステンレスヘアライン仕上	●	
鏡	フロートガラス		●	
	ステンレス鏡面		●	
	ハーブドームミラー ※前後出入口仕様などの場合		●	
かご操作盤	プレート	独立型	アルミステンレス調ヘアライン仕上	○
			ステンレスヘアライン仕上	●
			ステンレスバイブレーション仕上	●
		スイングリターン式	ステンレスヘアライン仕上	●
			ステンレスバイブレーション仕上	●
	ボタン	標準ボタン ※抗菌仕様（点灯色：オレンジ）		○
		ステンレス丸型ボタン（点灯色：ホワイト、ブルー、レッド、グリーン）		●
		角型ボタン（点灯色：アンバー、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン）		●
		大型ボタン（点灯色：アンバー、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン）		●
	インジケーター	ドットマトリックス		○
		液晶ディスプレイ		●
その他	副操作盤		●	
	開延長ボタン		●	
乗 場	三方枠 ※小枠は基本仕様です。その他の枠形状は有償付加仕様になります。	銅板塗装仕上（標準色）※標準は 7 分ツヤ		○
		銅板塗装仕上（標準メタリック色）※標準は 7 分ツヤ		●
		銅板塗装仕上（指定色）※標準は 7 分ツヤ		●
		銅板化粧シート貼仕上		●
		ステンレスヘアライン仕上		●
		ステンレスバイブレーション仕上		●
	乗場扉	銅板塗装仕上（標準色）※標準は 7 分ツヤ		○
		銅板塗装仕上（標準メタリック色）※標準は 7 分ツヤ		●
		銅板塗装仕上（指定色）※標準は 7 分ツヤ		●
		銅板化粧シート貼仕上		●
		ステンレスヘアライン仕上		●
		ステンレスバイブレーション仕上		●
	敷居	硬質アルミ		○
		ステンレスヘアライン仕上		●
	その他	防犯窓 ＊ 1	網入りガラス（段差有）※標準（w200 × h700）	●
			網入りガラス（段差無）※標準（w200 × h700）、大型（w200 × h1300）	●
幕板扉面一（フラッシュタイプ）※ 2 枚戸中央開きタイプのみ、扉仕上、間口寸法などで対応できない場合があります。		●		
扉高さ 2300 mm対応 ※天井高さは 2500mm		●		
4 枚戸中央開き対応		●		
乗場信号装置	プレート ※ボタン・インジケーター一体型が基本仕様です。	ステンレスシートヘアライン仕上 ※標準ボタンのみ		○
		アルミステンレス調ヘアライン仕上 ※標準ボタンのみ		●
		ステンレスヘアライン仕上		●
		ステンレスバイブレーション仕上		●
	ボタン	標準ボタン ※抗菌仕様、直径 28mm（点灯色：オレンジ）		○
		ステンレス丸型ボタン（点灯色：ホワイト、ブルー、レッド、グリーン）		●
		角型ボタン（点灯色：アンバー、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン）		●
		大型ボタン（点灯色：アンバー、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン）		●
				●
	インジケーター	ドットマトリックス		○
		フラッシュライト		●
液晶ディスプレイ ※プレートは分離型になります。		●		
インジケーター分離設置（幕板組込、壁付プレート式）		●		
ホールランタン ※チャイムは含みません。	アクリル標準品（アクリル：w70 × h70 × d 10 程度、プレート：ステンレスヘアライン）		●	
	アクリル特注品		●	

電源表 (1 台 1 回線 200V)

積載量 (kg)	かご速度 (m/min)	電動機容量 (kw)	トランス容量 (KVA)	電源側遮断 器定格 (A)	動力電源線の最大ごう長 (m)					接地線サイズ (mm ²)
					8mm ²	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²	
1150	45	5.8	6	40	-	101	155	255	381	3.5
	60	7.8	7	50	-	75	115	190	283	3.5
	90	11.7	10	75	-	-	74	122	182	5.5
	105	13.6	11	75	-	-	-	103	154	5.5
1200 ～ 1350	45	6.8	7	50	-	88	135	223	332	3.5
	60	9.0	8	60	-	-	103	170	254	5.5
	90	13.6	11	75	-	-	-	109	162	5.5
	105	15.8	13	100	-	-	-	92	137	5.5
1400 ～ 1450	45	7.3	6	50	-	81	124	205	305	3.5
	60	9.7	8	60	-	-	97	160	238	5.5
	90	14.6	12	100	-	-	-	103	153	5.5
	105	17.0	14	100	-	-	-	87	129	5.5
1500 ～ 1600	45	8.0	7	60	-	76	117	193	287	5.5
	60	10.6	9	60	-	-	91	150	223	5.5
	90	15.9	13	100	-	-	-	96	144	5.5
	105	18.6	15	100	-	-	-	82	122	5.5



※最大巨長の算出条件：IV/VV 線 単線 電源周囲温度 40℃ 管内配線
※電源側遮断器はインバーター対応の漏電ブレーカーとしてください。

工事区分

※下記工事は除外工事としてオーダーレボの見積りには、含まれておりません。建築および電気工事側で施工してください。

区分	項 目	備 考
建 築 工 事 関 係	昇降路の築造、耐火被覆工事および各階出入口、乗場位置表示器、乗場ボタンなどの孔明け工事	コンクリート打ちの誤差が 25 mm以上ある場合には必要に応じ、はつりまたは増し打ち工事をお願いします。
	昇降路頂部吊フックまたは揚重ビームの設置工事	荷揚げ荷重および設置位置についてはエレベーター据付図を参照ください。
	昇降路の防火区画工事	防火区画が必要な場合は原則として建築側で行ってください（一部機種において、遮煙性能対応が可能な乗場ドアを用意しています。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください）。
	乗場出入口枠周囲のモルタル詰め工事	
	乗場機器取付け後の出入口壁および床の仕上工事	
	ビット防水仕上工事	昇降路有効内法について、ビット部分においてはこのビット防水仕上面からとなります。ご注意ください。
	乗場への底、防雨スクリーン、床勾配および排水溝設置工事	乗場に雨水が浸入する可能性がある場合には、必ず設置してください。
	昇降路間仕切りまたは中間ビームの取付工事	エレベーターが併設でビット部に 1.5m 以上の段差がある場合は、転落防止柵を設置してください。
	鉄骨構造建物の場合のファスナープレートおよび乗場部品取付用金物の設置工事	取付位置については、据付図（鉄骨構造）を参照してください。中間ビーム、レール支持柱などの設置が必要な場合も同様に対応してください。
	昇降路内制御盤までの動力線・照明電源・接地線の引き込み、およびつなぎ込み工事	制御盤の一次側ターミナルに接続してください。昇降路への引き込み位置については据付図を参照してください。
設 備 工 事 関 係	昇降路より昇降路外部へのインターホン用配管・配線工事	
	ビット部への点検用コンセント設置工事	
	エレベーター遠隔監視サービス用配管・配線工事	昇降路内制御盤より最寄りの電話中継盤までをお願いします。
そ の 他	火災管制運転用火災報知器接点（無電圧 A 接点）の配管・配線工事	火災管制運転付きの場合は必ず施行してください。
	エレベーター据付工事用電源および試運転用電力は、無償供給願います。	
	据付工事員現場詰所および材料置場を無償貸与願います。	
	エレベーターを工事用に使用する場合は別途ご用命ください。	管轄の労働基準監督署への届出が必要であり、受理までに約 1 カ月程度の期間を要します。

標準据付図 リアカウンター



荷重表

定員 (人)	積載量 (kg)	速度 (m/min)	機種名	(単位 : kN) (1kN=1kg × 9.8m/s ² × 10 ³)									
				ピット部衝撃荷重		レール下端荷重							
				かご側	おもり側	R1	R2	R3	R4				
17	1150	45	P1150A-45-R	124	103	37	50	46	91				
		60	P1150A-60-R	155	130	42	55	52	99				
		90	P1150A-90-R	147	123	42	55	52	99				
		105	P1150A-105-R	151	126	44	58	54	102				
20	1350	45	P1350A-45-R	136	111	40	57	48	96				
		60	P1350A-60-R	170	140	45	62	53	103				
		90	P1350A-90-R	161	132	45	63	54	104				
		105	P1350A-105-R	168	138	48	66	57	108				
		45	P1350B-45-R	136	111	40	56	49	96				
		60	P1350B-60-R	170	140	45	61	54	103				
		90	P1350B-90-R	161	132	45	62	55	104				
24	1600	105	P1350B-105-R	168	138	48	65	58	109				
		45	P1600A-45-R	151	122	44	63	52	102				
		60	P1600A-60-R	190	153	49	69	58	110				
		90	P1600A-90-R	180	146	49	69	58	110				
		105	P1600A-105-R	183	147	50	69	58	110				
		45	P1600B-45-R	151	122	44	63	52	103				
		60	P1600B-60-R	190	153	49	69	58	111				
		90	P1600B-90-R	180	146	49	69	58	111				
		105	P1600B-105-R	183	147	50	69	58	111				
		45	P1600C-45-R	151	122	43	61	54	104				
		60	P1600C-60-R	190	153	49	67	59	112				
		90	P1600C-90-R	180	146	49	67	59	112				
		105	P1600C-105-R	183	147	49	67	60	111				
		45	P1600D-45-R	151	122	43	61	54	103				
		60	P1600D-60-R	190	153	49	67	60	111				
		90	P1600D-90-R	180	145	49	67	60	111				
		105	P1600D-105-R	183	147	49	67	60	111				

(注1) 出入口高さが2300mmの場合は 2700mm

寸法表

定員 (人)	積載量 (kg)	速度 (m/min)	機種名 ^{注6}	寸法 (mm) ^{注4}							最小 昇降 行程	最大 昇降 行程 ^{注7}	
				かご内法			出入口幅 (ドア形式)	昇降路有効内法 ^{注3}		オーバーヘッド ^{注4}			
				間口	奥行	高さ		間口	奥行 ^{注2}	P ^{注5}			
													A
17	1150	45	P1150A-45-R	1800	1500	1000 (CO)	2400	2275	3250	1250	3.4	33	
		60	P1150A-60-R						3300	1550		50	
		90	P1150A-90-R						3500	1850		50	
		105	P1150A-105-R						3550	2150		60	
20	1350	45	P1350A-45-R	1800	1700	1000 (CO)	2400	2475	3250	1250	33		
		60	P1350A-60-R						3300	1550	50		
		90	P1350A-90-R						3500	1850	50		
		105	P1350A-105-R						3550	2150	60		
		45	P1350B-45-R	1900	1600	1000 (CO)	2500	2375	3250	1250	33		
		60	P1350B-60-R						3300	1550	50		
		90	P1350B-90-R						3500	1850	50		
		105	P1350B-105-R						3550	2150	60		
24	1600	45	P1600A-45-R	2000	1750	1100 (CO)	2600	2525	3250	1250	33		
		60	P1600A-60-R						3300	1550	50		
		90	P1600A-90-R						3500	1850	50		
		105	P1600A-105-R						3550	2150	55		
		45	P1600A-45-R			1900	1800	1400 (4PCO)	2600	2610	3250	1250	33
		60	P1600A-60-R								3300	1550	50
		90	P1600A-90-R								3500	1850	50
		105	P1600A-105-R								3550	2150	55
		45	P1600B-45-R	2100	1650			1000 (CO)	2500	2575	3250	1250	33
		60	P1600B-60-R								3300	1550	50
		90	P1600B-90-R								3500	1850	50
		105	P1600B-105-R								3550	2150	55
		45	P1600C-45-R			2100	1650	1100 (CO)	2700	2425	3250	1250	33
		60	P1600C-60-R								3300	1550	50
		90	P1600C-90-R								3500	1850	50
		105	P1600C-105-R								3550	2150	55
		45	P1600C-45-R	2150	1600			1500 (4PCO)	2700	2510	3250	1250	33
		60	P1600C-60-R								3300	1550	50
		90	P1600C-90-R								3500	1850	50
		105	P1600C-105-R								3550	2150	55
		45	P1600D-45-R			2150	1600	1100 (CO)	2750	2375	3250	1250	33
		60	P1600D-60-R								3300	1550	50
		90	P1600D-90-R								3500	1850	50
		105	P1600D-105-R								3550	2150	55
		45	P1600D-45-R	2150	1600			1500 (4PCO)	2750	2460	3250	1250	33
		60	P1600D-60-R								3300	1550	50
		90	P1600D-90-R								3500	1850	50
		105	P1600D-105-R								3550	2150	55

警告

エレベーターを設置する際❶マークの条件を満たさないと重大な事故を起こすおそれがあります。必ず❷マークの条件を満たすエレベーターを設置してください。
建築基準法、建築基準法施行令および国土交通省告示を必ず遵守してください。
❶鉄骨は耐火被覆を行う場合があります。その場合、昇降路有効内法は耐火被覆施工後の有効寸法としてください。
❷ピット底部は荷重表の「ピット部衝撃荷重」「レール下端荷重」に耐える構造としてください。
❸ピット部は防水構造としてください。また、左記の表の昇降路内法はピット防水後の有効寸法としてください。
❹昇降路路壁にはエレベーター以外の配管・配線・分電盤等の埋め込みをしないでください。

☆注意

エレベーターを設置する際、下記の条件を満たさないと、エレベーターを据付できない場合があります。
●昇降路が特別に大きい場合には、中間ビーム・レール支持 柱等を設置してください（別途工事）。
●鉄骨にガイドレール、出入口部分を取り付けるためのファ スナー（厚さ 16 mm）を設置してください（別途工事）。

★アドバイス（留意事項）

- 1) 建物の用途、規模及び設置場所により、出入口扉の防火区画など、制限を受ける場合があります。
- 2) ピットの最大深さは寸法表 P+150mm です。これより深い場合は埋戻してください（別途工事）。
- 3) 昇降路頂部の吊りフックは、スラブからの出が 200mm 以内となる様施工してください。
- 4) 鉄骨構造にて、揚重ビーム無し工法をご要望の場合は、別途ご相談ください。
- 5) 積載 500 kg を超える手押し台車をご利用の場合は、かご床を強化した人荷共用をご採用ください。
積載 1000 kg までの手押し台車ならびにハンドバレットトラックの対応が可能となります。
人荷共用の場合はかご重量が増えるため、建物側にかかる荷重が増加しますので別途お問い合わせください。
- 6) クララーを設置する場合には、OH 寸法とピット深さの増加が必要となりますので別途ご相談ください。
- 7) R C 構造の場合には、普通コンクリート構造 FC18 (N/mm²) 以上としてください。上記構造以外の場合は別途ご相談ください。

(注 1) かご間口寸法 1800 mm で 4 枚扉中央開きの場合は、かご内操作盤はフェースプレート式となります。
(注 2) 有償付加仕様によってはオーバーヘッド寸法が追加になる場合があります（上表の値は昇降行程が 33 m 以下・かご仕様標準での寸法です）。
(注 3) 鉄骨の場合は昇降路寸法（間口・奥行）ともに、上表の寸法に 100 mm を加えた値となります。
(注 4) 昇降路有効寸法・オーバーヘッド・ピット深さは、耐火被覆処理およびピット防水処理を施した後の有効寸法です。
(注 5) ピット深さはかご内床仕上げが 6 mm 以下の場合の寸法です。
(注 6) 人荷共用の場合は機種名記号の P は S 表示になります。
(注 7) 最大昇降行程を超える場合は別途お問い合わせください。また付加仕様を追加状況によっては最大昇降行程が低くなる


RC造 [小枠・大枠の場合]



定員 (人)	積載量 (kg)	機種名	ドア形式	出入口幅 W	昇降路有効内法		a	b	C	d	e	f	g	h	DR
					(間口) X	(奥行) Y									
17	1150	P1150A-	CO	1000	2500	2375	690	1520	1265	1150	1200	575	700	790	1100
20	1350	P1350A-	CO	1000	2500	2575	740	1670	1265	1150	1200	575	700	790	1250
		P1350B-	CO	1000	2600	2475	690	1620	1315	1200	1250	625	750	790	1200
24	1600	P1600A-	CO	1100	2700	2625	740	1720	1365	1250	1300	675	800	790	1300
			4PCO	1400	2700	2700	805	1720	1365	1250	1300	675	800	790	1300
		P1600B-	CO	1000	2600	2675	790	1720	1315	1200	1250	625	750	790	1300
			CO	1100	2800	2525	740	1620	1415	1300	1350	725	850	790	1200
		P1600C-	4PCO	1500	2800	2600	805	1620	1415	1300	1350	725	850	790	1200
			CO	1100	2850	2475	690	1620	1440	1325	1375	750	875	790	1200
		P1600D-	4PCO	1500	2850	2550	755	1620	1440	1325	1375	750	875	790	1200

積載量	最上部	最上部以外
1150kg まで	3000	3600
1350 kgまで	3000	3350
1600 kgまで	3000	3100

(単位: mm)



鉄骨造

〔断面 "A" - "A"〕

L-65 x 65 x 6
(別途工事)

出入口高さ + 350 (+ 420)
出入口高さ + 405 (+ 475)
出入口高さ + 70
(3) 標準付の場合 天井仕上り高さ + 50
4PCOの場合 出入口高さ + 405 (+ 475)
開口幅 hw
床仕上り面
シキイ受材 (別途工事)

※ () : 標準寸法

〔断面 "B" - "B"〕



開口幅 hw

ドア形式	出入口幅 W	開口幅 hw	
		小枠	大枠
CO	900	1060	1160
	1000	1160	1260
	1100	1260	1360
4PCO	1300	1460	1560
	1400	1560	1660
	1500	1660	1760

ドア形式	出入口 幅W	開口幅 h w		L
		小枠	大枠・ 大枠扉板付	
CO	900	1060	1150	1950
	1000	1160	1250	2150
	1100	1260	1350	2350
4PCO	1300	1460	1550	1950
	1400	1560	1650	2000
	1500	1660	1750	2150

- *1 車いす仕様は有償付加仕様です。
- *2 車いす専用乗場ボタンを下に配置する場合。
- *3 幕板高さは最小 200mm です。また、1100mm を超える場合は別途ご相談ください。
- *4 一般用（車いす無）の場合はボタン高さ 1050 となります。（ただし、SUS シート貼は 1035）床から穴明高さは 920 となります。
- *5 幕板にインジケータが付く場合のみ 260 及び、メンテナンス BOX 付（車いす一体型以外）のときは、330 及び 1150 となります。

標準据付図 サイドカウンター



荷重表

定員 (人)	積載量 (kg)	速度 (m/min)	機種名	ビット部衝撃荷重		レール下端荷重			
				かご側	おもり側	R1	R2	R3	R4
17	1150	45	P1150X1-45-S	124	103	43	102	43	33
		60	P1150X1-60-S	155	129	43	103	43	33
		45	P1150X2-45-S	124	103	43	102	43	33
		60	P1150X2-60-S	155	129	43	103	43	33
		45	P1150X3-45-S	124	103	43	102	43	33
		60	P1150X3-60-S	155	129	43	103	43	33
18	1200	45	P1200X1-45-S	131	108	42	103	42	31
		60	P1200X1-60-S	163	135	42	103	42	31
20	1300	45	P1300A-45-S	134	110	47	54	107	32
		60	P1300A-60-S	168	139	51	59	114	37
		90	P1300A-90-S	159	131	52	60	116	37
		105	P1300A-105-S	166	137	55	63	120	40
		45	P1300X1-45-S	134	110	43	105	43	32
		60	P1300X1-60-S	168	138	43	105	43	32
20	1350	45	P1350X1-45-S	136	111	43	107	43	32
		60	P1350X1-60-S	170	139	43	107	43	32
		45	P1350X2-45-S	136	111	43	107	43	32
		60	P1350X2-60-S	170	139	43	107	43	32
22	1450	45	P1450A-45-S	146	119	50	58	115	34
		60	P1450A-60-S	183	149	55	64	123	39
		90	P1450A-90-S	173	142	55	64	124	39
		105	P1450A-105-S	181	147	58	67	128	42
		45	P1450X1-45-S	140	113	44	109	43	32
		60	P1450X1-60-S	175	142	44	109	43	32
24	1600	45	P1600E-45-S	151	122	51	60	118	34
		60	P1600E-60-S	190	152	51	60	119	34
		90	P1600E-90-S	180	145	51	60	119	34
		105	P1600E-105-S	188	150	51	60	119	34

寸法表

定員 (人)	積載量 (kg)	速度 (m/min)	機種名 ^{注6}	寸法 (mm) ^{注4}							最小 昇降 行程 (m)	最大 昇降 行程 ^{注7} (m)			
				かご内法			出入口幅 (ドア形式)	昇降路有効内法 ^{注3}		オーバー ヘッド ^{注2 注8}			ビッド ^{注5}		
				間口	奥行	高さ		間口	奥行 ^{注2 注8}						
														A	B
17	1150	45	P1150X1-45-S	1300	2050	2300	1000 (2P2S)	2300	2490 (2690)	3250	1250	4.2	30		
		60	P1150X1-60-S				3300	1550							
		45	P1150X2-45-S	1400 ^{注1}	1900		1100 (2P2S)	2400	2440	3250	1250				
		60	P1150X2-60-S							3300	1550				
		45	P1150X3-45-S	1500	1800		900 (CO)	2500	2380	3250	1250				
60	P1150X3-60-S	3300	1550												
18	1200	45	P1200X1-45-S	1400 ^{注1}	2000		900 (CO)	2400	2380 (2530)	3250	1250	4.2	20		
		60	P1200X1-60-S				1100 (2P2S)	2400	2440 (2640)	3300	1550				
		45	P1200X1-45-S							3250	1250				
		60	P1200X1-60-S				3300	1550							
20	1300	45	P1300A-45-S	1300	2300		1100 (2P2S)	2300	2850 (2940)	3250	1250	4.3	33		
		60	P1300A-60-S							3300	1550				
		90	P1300A-90-S							3500	1850				
		105	P1300A-105-S							3550	2150				
		45	P1300X1-45-S				1500	2000	1100 (2P2S)	2500	2440 (2640)			3250	1250
		60	P1300X1-60-S											3300	1550
20	1350	45	P1350X1-45-S	1600	1900		1200 (2P2S)	2600	2440	3250	1250	4.2	20		
		60	P1350X1-60-S							3300	1550				
		45	P1350X2-45-S	1700	1800		1000 (CO)	2700	2380	3250	1250				
		60	P1350X2-60-S							3300	1550				
22	1450	45	P1450A-45-S	1400 ^{注1}	2300		1100 (2P2S)	2400	2850 (2940)	3250	1250	4.3	33		
		60	P1450A-60-S							3300	1550				
		90	P1450A-90-S							3500	1850				
		105	P1450A-105-S							3550	2150				
		45	P1450X1-45-S	1600	2000		1000 (CO)	2600	2380 (2530)	3250	1250				
		60	P1450X1-60-S							3300	1550				
		45	P1450X1-45-S				1200 (2P2S)	2600	2440 (2640)	3250	1250				
		60	P1450X1-60-S							3300	1550				
24	1600	45	P1600E-45-S	1500	2300		1200 (2P2S)	2500	2850 (2940)	3250	1250	4.3	33		
		60	P1600E-60-S							3300	1550				
		90	P1600E-90-S							3500	1850				
		105	P1600E-105-S							3550	2150				

- 警告**
エレベーターを設置する際 マークの条件を満たさないと重大な事故を起こすおそれがあります。必ず マークの条件を満たすエレベーターを設置してください。
建築基準法、建築基準法施行令および国土交通省告示を必ず遵守してください。
- 鉄骨は耐火被覆を行う場合があります。その場合、昇降路有効内法は耐火被覆施工後の有効寸法としてください。
 - ビット底部は荷重表の「ビット部衝撃荷重」「レール下端荷重」に耐える構造としてください。
 - ビット部は防水構造としてください。また、左記の表の昇降路内法はビット防水後の有効寸法としてください。
 - 昇降路壁にはエレベーター以外の配管・配線・分電盤等の埋め込みをしないでください。




- ☆注意**
エレベーターを設置する際、下記の条件を満たさないと、エレベーターを据付できない場合があります。
- 昇降路が特別に大きい場合には、中間ビーム・レール支持 柱等を設置してください (別途工事)。
 - 鉄骨にガイドレール、出入口部分を取り付けるためのファ スナー (厚さ 16 mm) を設置してください (別途工事)。

- ★アドバイス (留意事項)**
- 建物の用途、規模及び設置場所により、出入口扉の防火区画など、制限を受ける場合があります。
 - ビットの最大深さは寸法表 P+150mm です。これより深い場合は埋戻してください (別途工事)。
 - 昇降路頂部の吊りフックは、スラブからの出が 200mm 以内となる様施工してください。
 - 鉄骨構造にて、揚重ビーム無し工法をご要望の場合は、別途ご相談ください。
 - 積載 500 kg を超える手押し台車をご利用の場合は、かご床を強化した人荷共用をご採用ください。
積載 1000 kg までの手押し台車ならびにハンドパレットトラックの対応が可能となります。
人荷共用の場合はかご重量が増えるため、建物側にかかる荷重が増加しますので別途お問い合わせください。
 - クレーンを設置する場合には、O 寸法とビット深さの増加が必要となりますので別途ご相談ください。
 - R C 構造の場合には、普通コンクリート構造 FC18 (N/mm²) 以上としてください。上記構造以外の場合は別途ご相談ください。

- (注 1) かご間口寸法 1400 mm で 2 枚扉中央開きの場合は、かご内操作盤はフェースプレート式となります。
(注 2) 仕様によってはオーバーヘッドが必要になる場合があります (上表の値は昇降行程が 33 m 以下・かご仕様標準での寸法です)。
(注 3) 鉄骨の場合は昇降路寸法 (間口・奥行) とともに、上表の寸法に 100 mm を加えた値となります。
(注 4) 昇降路有効寸法・オーバーヘッド・ビット深さは、耐火被覆処理およびビット防水処理を施した後の有効寸法です。
(注 5) ビット深さはかご内床仕上げが 6 mm 以下の場合の寸法です。
(注 6) 人荷共用の場合は機種名記号の P は S 表示になります。
(注 7) 最大昇降行程を超える場合は別途お問い合わせください。また付加仕様を追加状況によっては最大昇降行程が低くなる場合があります。
(注 8) かご天井高さ 2500 mm の場合はオーバーヘッド寸法が上表の寸法に 300 mm を加えた値となります。
(注 9) () 内の寸法は「前後出入口」の場合の寸法です。

(注1) 出入口高さが2300mmの場合は 2700mm

標準据付図 サイドカウンター





(注) 内壁の場合には、ファスナー出代 (上記 "L" 寸法) が65mm以上となるように施工願います。
(注) ファスナーはオーバーヘッド・150~350の間に設置ください。

ファスナー位置

定員 (人)	積載量 (kg)	機種名	ドア形 式	出入口幅 W	参考図	(単位: mm)						
						昇降路有効内法		a	c	d	e	f
						(間口) X	(奥行) Y					
17	1150	P1150X1- (前後出入口)	2P2S	1000	Bタイプ	2400	2490 (2690)	940	1415	150	1350	900
		P1150X2-	2P2S	1100	Bタイプ	2500	2440	940	1460	150	1400	950
		P1150X3-	CO	900	Bタイプ	2600	2440	890	1515	0	1450	1000
18	1200	P1200X1- (前後出入口)	CO	900	Bタイプ	2500	2380 (2530)	890	1465	0	1400	950
		P1200X2-	2P2S	1100	Bタイプ	2500	2440 (2640)	940	1465	150	1400	950
20	1300	P1300A- (前後出入口)	2P2S	1100	Aタイプ	2400	2850 (2940)	1145	1415	100	1350	900
		P1300X1- (前後出入口)	2P2S	1100	Bタイプ	2600	2440 (2640)	940	1515	200	1450	1000
20	1350	P1350X1-	2P2S	1200	Bタイプ	2700	2440	940	1565	200	1500	1050
		P1350X2-	CO	1000	Bタイプ	2800	2440	890	1615	0	1550	1100
22	1450	P1450A- (前後出入口)	2P2S	1100	Aタイプ	2500	2850 (2940)	1145	1465	150	1400	950
		P1450X1- (前後出入口)	CO	1000	Bタイプ	2700	2380 (2530)	890	1565	0	1500	1050
24	1600	P1450X1- (前後出入口)	2P2S	1200	Bタイプ	2700	2440 (2640)	940	1565	200	1500	1050
		P1600E- (前後出入口)	2P2S	1200	Aタイプ	2600	2850 (2940)	1145	1515	150	1450	1000

出入口孔明図



最大レール取付間隔[※]

積載量	最上部	最上部以外
1150kg まで	2500	3600
1350 kgまで	2500	3300
1600 kgまで	2500	3100

※ 耐震クラス A14 (地域係数 1.0) の場合の寸法につき、耐震クラス S14、地域係数 1.2 の場合は別途ご相談下さい。

Otis ONE™サービスは、リアルタイムにエレベーターデータを収集し、新たな価値を創造するIoTプラットフォームを用いたサービスです。常時遠隔監視を行うとともに、遠隔診断機能により、エレベーターを自動診断致します。また、カスタマーポータルを通じて、エレベーターの状況を視覚的に確認することができます。

+ 遠隔監視・診断サービス

エレベーターを見守りながらサービスエンジニアの定期点検に加え遠隔で点検し、常時見守るホームドクターです。

● 遠隔リアルタイム監視・通話

エレベーターを24時間365日体制で監視し、エレベーターとOTISLINE®（コールセンター）をインターネット回線で結びオペレーターと直接通話を可能にします。また故障発生の前に異常信号をキャッチします。

● 遠隔点検診断

毎月、利用者の少ない時間帯に遠隔制御でエレベーターを自動診断します。遠隔診断で収集したデータはトラブルの予知予防や定期的な訪問点検の際のメンテナンスに活用します。エレベーターを作業停止せずに診断できるためご利用者様にご迷惑をかけません。

+ 遠隔修理・設定変更サービス

遠隔技術者は、IoTデータにより故障の原因を診断・分析し、サービスエンジニアの派遣や到着後の修理指示をすることで、エレベーターの停止時間を大幅に削減します。

+ 遠隔救出サービス

万一の閉じ込め故障の際、遠隔操作を行うことにより、サービスエンジニアの到着前に利用者の救出を図ります。

※ インターネット回線のトラブル、安全装置の作動等により遠隔救出できない場合があります。
※ オプション契約となります。

+ 災害サービス

地震によるエレベーターの休止・復旧状況をSMS/e-mailで自動配信致します。また浸水の恐れがある場合、お客様からのご依頼により、遠隔操作でかごの待機階を変更致します。

+ 情報配信サービス

万一のトラブルでエレベーターが故障停止した際はSMS/e-mailでお知らせ致します。その後、復旧のお知らせも行います。

+ カスタマーポータル

お客様のエレベーターの運転状態をパソコンやモバイルデバイスから専用のウェブポータルにてご確認ください。エレベーターの故障停止状態や地震による休止状態をいつでもどこからでもご確認ください。また、点検作業履歴や遠隔診断レポートもご覧いただけるサービスです。

日本オーチス・エレベータ株式会社

本社：東京都中央区新川二丁目27番1号 東京住友ツインビルディング東館

東日本支社

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目27番1号
東京住友ツインビルディング東館
・新設営業部 TEL.03-6222-9340

■北海道支店

〒060-0003 札幌市中央区北3条西一丁目1番1号
札幌ブルックキューブ
TEL.011-222-4411

・札幌北営業所 TEL.011-222-4411
・札幌南営業所 TEL.011-222-4411

■東北支店

〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
TMビル
TEL.022-225-5721

・盛岡営業所 TEL.019-654-7567

■関東支店

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-9
ニッセイ大宮桜木町ビル
・営業部 TEL.048-643-0286

・北関東営業所 TEL.048-652-8322
・東関東営業所 TEL.043-224-9311
・舞浜営業所 TEL.047-382-8319

■首都圏支店

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目27番1号
東京住友ツインビルディング東館
・保守営業部 TEL.03-6222-9525
・改修営業部 TEL.03-6222-9575

・東京営業所 TEL.03-3408-4669
・東京中央営業所 TEL.03-3639-7321
・城東営業所 TEL.03-6806-5523
・港営業所 TEL.03-6435-5403
・城南営業所 TEL.03-3443-3181
・城北営業所 TEL.03-5982-8591
・西東京営業所 TEL.042-316-8826
・城西営業所 TEL.03-5456-1561

■神奈川支店

〒231-0001 横浜市中区新港2丁目2番1号
横浜ワールドポーターズ
・営業部 TEL.045-681-1890

・横浜営業所 TEL.045-663-1818
・川崎営業所 TEL.044-222-5873
・相模営業所 TEL.046-263-2431

■静岡支店

〒420-0034 静岡市葵区常盤町二丁目13番1号
住友生命静岡常盤町ビル
TEL.054-254-9501

・西部営業所 TEL.053-455-1533
・県央東部営業所 TEL.054-254-9501

■北信越支店

〒920-8203 石川県金沢市鞍月五丁目181番地
AUBEビル
TEL.076-238-7977

・信越営業所 TEL.025-243-5018

西日本支社

〒540-0001 大阪市中央区城見二丁目2番22号
マルイトOBPビル
・営業部 TEL.06-6949-1221

■中部支店

〒461-0001 名古屋市中区東区一丁目23番30号
名古屋パナソニックビル
TEL.052-951-1450

・中部第一営業所 TEL.052-951-1520
・中部第二営業所 TEL.052-951-1520
・三重営業所 TEL.059-225-8106

■京都支店

〒601-8121 京都市南区上鳥羽大物町28
シグマビル
TEL.075-748-8500

・京都営業所 TEL.075-748-8625
・京滋営業所 TEL.077-526-3328

■近畿支店

〒540-0001 大阪市中央区城見二丁目2番22号
マルイトOBPビル
・保守営業部 TEL.06-6949-1271
・改修営業部 TEL.06-6949-1271

・大阪中央営業所 TEL.06-6444-5846
・大阪北営業所 TEL.06-6338-3750
・梅田営業所 TEL.06-6359-8885
・御堂筋営業所 TEL.06-6201-4612
・阪和営業所 TEL.0722-22-9036
・奈良営業所 TEL.0743-52-0403

■神戸支店

〒650-0034 神戸市中央区京町78番地
三宮京町ビル
TEL.078-391-4502

・神戸営業所 TEL.078-391-4502
・阪神営業所 TEL.0798-64-6311

■四国支店

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目6番1号
両備高松ビル
TEL.087-822-2865

■中国支店

〒732-0827 広島市南区稲荷町4番1号
広島稲荷町NKビル
TEL.082-263-7111

・岡山営業所 TEL.086-222-1500

■九州支店

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目2番13号
福岡パナソニックビル
TEL.092-481-0931

・福岡営業所 TEL.092-481-0931
・西九州営業所 TEL.094-248-1700
・東九州営業所 TEL.093-541-1808
・沖縄営業所 TEL.098-878-3267


全国出張所／分室一覧

小樽・室蘭・苫小牧・函館・稚内・旭川・北見・釧路・帯広・山形・庄内・郡山・いわき・会津・秋田・八戸・弘前・青森・長岡・上越・湯沢・埼玉東・埼玉西・宇都宮・今市・前橋・茨城・成田・成田空港・船橋・柏・木更津・臨海・越中島・千住・亀戸・蒲田・初台・板橋・泉岳寺・八王子・長野・松本・諏訪・飯田・甲府・横須賀・溝の口・西湘・浜岡・三島・下田・名駅・岐阜飛騨・豊田・豊橋・知多・鳥羽・四日市・福知山・田辺・湖東・千里・京阪・枚方・OBP・南・東大阪・泉南・和歌山・河内長野・明石・姫路・三田・和田山・富山・小松・福井・松山・新居浜・高知・徳島・松江・米子・鳥取・下関・山口・周南・津山・福山・長崎・佐世保・大分・熊本・鹿児島・宮崎

(2025.2)

サービスは、**24** 時間体制
全国共通のフリーダイヤルで

サービスは 24時間 365日
0120-324365



日本オーチス・エレベータ株式会社について

日本オーチス・エレベータ株式会社は、オーチス・ワールドワイド・コーポレーションの日本法人です。オーチスは、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチスは、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約240万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日24億人がオーチスの製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」に関わる様々な場所にオーチスの製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置き、約4.4万人のフィールドプロフェッショナルを含む7.2万人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応える製品を製造、据付、保守することに尽力しています。詳しくは、www.otis.com/ja/jp/をご参照ください。また、Instagramで「nipponotis」をフォローしてください。